



WSK 504 0001 N2

Organe de sécurité à manipuler



Désenfumage

Champs d'application

- pour déclenchement manuel du système de désenfumage
- organe de sécurité à manipuler haute priorité dans les coffrets DAC
- coffret en métal pouvant être verrouillé
- pose en applique
- les pièces de rechange type verre, clés, etc. peuvent être achetées en SAV

Les organes de sécurité à manipuler sont reliés aux coffrets DAC de type WSC 310 et WSC 320.

Particularités techniques

- avec clé et étiquettes « DESENFUMAGE »
- montage/installation facile
- surveillance de câble intégrée, déclenchée par rupture de câble dans le coffret de désenfumage

Fonction de la pression

- bouton de pression pour « l'ouverture d'urgence »

WSK 504 0001 N2

Organe de sécurité à manipuler

Données techniques	
Tension nominale	27 Vcc
Tension nominale à l'indication de défaut	1mA (sans des détecteurs de fumée)
Coffret	Métall
Couleur	Rouge RAL 3000
Dimensions	125 x 125 x 36mm (L x H x P)
Classe de protection IP	IP40
Livraison	Organe de sécurité à manipuler livré avec clé et étiquettes « DESENFUMAGE »
Réserves	WindowMaster se réserve le droit de procéder à des modifications techniques

Variantes	P/N
Organe de sécurité à manipuler, rouge, coffret en métal	WSK 504 0001 N2

